

**Garant****GARANT Diabolo HM-ändtorusfräs HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	206273 8
GTIN	4045197860804
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:****GARANT Diabolo:**

Speciell geometri, beläggning och hårdmetall för hårbearbetning.

Tolerans: Skärradie  $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$ .

Speciell ändskärsgeometri för linjefräsnig med mycket höga matningshastigheter.

**Användningsdata:**

**För kopier- och linjefräsnig** vid hårbearbetning **under HPC-/HSC-förhållanden**. Med hjälp av speciella frässtrategier är **mycket stora spånverkningsvolymerna möjliga**.

**OBS!:**

**Efterföljare till produkt nr 206276.**

**Verktygen kan slipas om.**

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Matning $f_z$ i stål < 60 HRC	0,115 mm
Skär-Ø $D_c$	8 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	24 mm
Mått $a_{p \max}$ linjer	0,25 mm
Program-meringsradie	1,5 mm
Tandantal Z	4
Friställningsdiameter $D_1$	7 mm
totallängd L	70 mm

Skärlängd $L_c$	4,8 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	5,5 grad
Serie	Diabolo
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	H
Tolerans nom.- $\emptyset$	h9
Spiralvinkel	12 grad
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Skaft	DIN 6535 HA med h5
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	röd
Produktslag	Ändtorusfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	190 m/min	P
Stål < 50 HRC	lämplig	170 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	150 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	110 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	80 m/min	H
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

## Tjänster

Skaftslipning Typ HB

129100 HB