

Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm**Beställningsdata**

Ordernummer	250006 25/16
GTIN	4045197861566
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännjärn	259038 4
Skruv för fastspänningsanordning	259021 1
Huvudängd L ₁	33 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Underläggsplatta	259031 23
Vändskärsstorlek	16 mm
Skaftmått	25 mm
totallängd L	150 mm
Passande vändskär	CN.. 1606..
ISO-kod hållare	MCLNR/L 2525M16
Skruv för underläggsplatta	259025 7
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Spännjärn Typ 4	259038 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruv för underläggsplatta Typ 7	259025 7
Underläggsplatta Typ 23	259031 23
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500