

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250613 20/15
GTIN	4045197861795
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	125 mm
Huvudängd L ₁	35 mm
Hävarmsskruv	259018 7
Passande vändskär	DN.. 1506..
Skaftmått	20 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Underläggsplatta	259031 28
Vändskärsstorlek	15 mm
ISO-kod hållare	PDNNR/L 2020K15
Hävarm	259015 8
Funktionsbredd L ₄	12 mm
Fjäder-sats	259044 2
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	63 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäderstiftsats 10 delar Typ 2	259047 2
Underläggsplatta Typ 28	259031 28
Hävarm Typ 8	259015 8
Fjäder-sats 10 delar Typ 2	259044 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Hävarmsskruv Typ 7	259018 7
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500