

**HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 6 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	201304 6
GTIN	4045197862594
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 2

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 10 mm

totallängd L: 54 mm

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,2 mm

Teknisk beskrivning

Tolerans nom.-Ø	e8
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaftform	HB
Tandantal Z	2
Skärlängd L_c	10 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,2 mm

Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
Skär- \emptyset D_c	6 mm
totallängd L	54 mm
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar