



HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 10 mm



Beställningsdata

Ordernummer	201304 10
GTIN	4045197862631
Artikelklass	12X

Beskrivning

Utförande:

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 2

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 14 mm

totallängd L: 66 mm

Skaftdiameter D_s : 10 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,3 mm

Teknisk beskrivning

Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,09 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Tandantal Z	2
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,06 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
totallängd L	66 mm
Skär- \varnothing D_c	10 mm
Skaftform	HB
Skärlängd L_c	14 mm
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar