

**CNMG 190608, Sort: CA510****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250382 CA510 |
| GTIN | 4960664697229 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Matning f | 0,28 - 0,88 mm/v |
| Skärdjup a_p | 1 - 10 mm |
| Primäranvändning | P |
| Skärhastighet v_c primär användning | 80 - 450 m/min |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| spån-brytare | PH |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Sort | CA510 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | CNMG 190608 |
| Antal byten/skär | 4 |

Produktslag

Vändskär för svarvning