



KOMET® UniTurn® stickborrstång, höger, L2 = 15 mm, Ø Dmin / spårbredd w: 5/2 mm



Beställningsdata

Ordernummer	240154 5/2
GTIN	4047109071773
Artikelklass	24S

Beskrivning

Utförande:

Skärmaterial = BK 82.

Från storlek 5 med inre kylmedelstillförsel. För mindre diametrar sker smörjmedelstillförseln via hållaren.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Invändig: ja

f: 2,25 mm

a: 4,7 mm

Skaft-Ø d: 8 mm

maximalt stickdjup t_{max} : 1 mm

passande klämhållare nr 240100: 12/8; 16/8

Teknisk beskrivning

maximalt stickdjup t_{max}	1 mm
passande klämhållare nr 240100	12/8; 16/8
för hål från Ø D _{min}	5 mm
Skaft-Ø d	8 mm
f	2,25 mm
Spårbredd w	2 mm
a	4,7 mm
Invändig	ja

Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,02 mm/v
Effektiv längd	15 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 15 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Tillbehör

KOMET UniTurn® svarvklämhållare för vertikal användning (utan invändig skärhållare) Skaft-Ø d / hål-Ø d1 16/8 mm	240100 16/8
---	-------------

KOMET UniTurn® svarvklämhållare för vertikal användning (utan invändig skärhållare) Skaft-Ø d / hål-Ø d1 12/8 mm	240100 12/8
---	-------------