

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0810/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260022 0810/06
GTIN	4045197652003
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	32 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
Mittförskjutning L ₃	6 mm
Halsbredd L ₄	8 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	12 mm
ISO-kod hållare	AH0810J SCLCR/L06
Skruvsats för vändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	6 mm
totallängd L	110 mm
Spännhöjd L ₂	9 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500