

Garant**Sats med inv. skärhållare HSS, Höger****Beställningsdata**

Ordernummer	260024
GTIN	4045197652201
Artikelklass	29W

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CC.. 0602..
ISO-kod hållare	AH1012K SCLCR/L06
ISO-kod hållare	AH0810J SCLCR/L06
ISO-kod hållare	AH0608H SCLCR/L06
ISO-kod hållare	AH1216M SCLCR/L06
Skruvsats förvändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	8 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	12 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	14 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	18 mm
Spännhöjd L_2	7 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Spännhöjd L_2	15 mm

Mittförskjutning L ₃	4 mm
Mittförskjutning L ₃	6 mm
Mittförskjutning L ₃	7 mm
Mittförskjutning L ₃	9 mm
totallängd L	100 mm
totallängd L	110 mm
totallängd L	125 mm
totallängd L	150 mm
Halsbredd L ₄	6 mm
Halsbredd L ₄	8 mm
Halsbredd L ₄	10 mm
Halsbredd L ₄	12 mm
Utkragningslängd L ₁	50 mm
Utkragningslängd L ₁	38 mm
Utkragningslängd L ₁	32 mm
Utkragningslängd L ₁	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 7	269028 7
Invändig skärhållare HSS Skaft-Ø/vändskärsstorlek 1012/06 mm	260022 1012/06
	260022 0608/06

Invändig skärhållare HSS Skaft-Ø/vändskärsstorlek 0608/06
mm

Invändig skärhållare HSS Skaft-Ø/vändskärsstorlek 0810/06
mm

260022 0810/06

Invändig skärhållare HSS Skaft-Ø/vändskärsstorlek 1216/06
mm

260022 1216/06