

PARAT®**Transportsystem PARASHERPA®, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	692280 1
GTIN	4006793004290
Artikelklass	63X

Beskrivning**Utförande:**

Tredelad styrstång av robust lättviktsaluminium med två i lastfästplattor som kan vridas med 360 grader så att det när som helst går att nå verktygsväskan utan att de behöver lossas. Nedtill finns en integrerad verktygslåda med ett förvaringsutrymme på 48 och är perfekt för verktyg. Varje verktygslåda har två verktygstavlor och fyra verktygshållare, och har en kapacitet på 35 liter utöver en stor bottenbricka med en höjd på 120 mm. Verktygsväskan öppnas åt sidan, i locket finns ett dokumentfack, två visitkortsfack och två pennhållare. För bekväm transport har PARAMOVER® halkskyddade handtag av TPE med noppad yta. Lågfriktionshjulen har kullager och en diameter på 160 mm säkerställer att PARAMOVER® enkelt kan flyttas på ojämna ytor och en hög lastkapacitet.

Teknisk beskrivning

vikt	31 kg
ytermått djup	570 mm
ytermått höjd	1110 mm
ytermått längd	510 mm

Produktslag

Verktygstransportsystem