

**Garant****Sats med inv. skärhållare HSS, Vänster****Beställningsdata**

Ordernummer	260025
GTIN	4045197652218
Artikelklass	29W

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	AH1216M SCLCR/L06
ISO-kod hållare	AH1012K SCLCR/L06
ISO-kod hållare	AH0810J SCLCR/L06
ISO-kod hållare	AH0608H SCLCR/L06
Passande vändskär	CC..0602..
Skruvsats förvändskär	269028 7
Spännhöjd L <sub>2</sub>	7 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	9 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	11 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	15 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	8 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	12 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	14 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	18 mm

Mittförskjutning L <sub>3</sub>	4 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	6 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	7 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	9 mm
Halsbredd L <sub>4</sub>	6 mm
Halsbredd L <sub>4</sub>	8 mm
Halsbredd L <sub>4</sub>	10 mm
Halsbredd L <sub>4</sub>	12 mm
totallängd L	100 mm
totallängd L	110 mm
totallängd L	125 mm
totallängd L	150 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	50 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	38 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	32 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 7	269028 7
Invändig skärhållare HSS Skaft-Ø/vändskärsstorlek 1216/06 mm	260023 1216/06
	260023 0810/06

Invändig skärhållare HSS Skaft-Ø/vändskärsstorlek 0810/06  
mm

Invändig skärhållare HSS Skaft-Ø/vändskärsstorlek 1012/06  
mm

260023 1012/06

Invändig skärhållare HSS Skaft-Ø/vändskärsstorlek 0608/06  
mm

260023 0608/06