

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1012/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260022 1012/06
GTIN	4045197652027
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Halsbredd L <sub>4</sub>	10 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	7 mm
Passande vändskär	CC..0602..
Skruvsats för vändskär	269028 7
Huvudängd L <sub>1</sub>	38 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	14 mm
ISO-kod hållare	AH1012K SCLCR/L06
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	11 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500