

**Garant****Sats med inv. skärhållare HM, Höger****Beställningsdata**

Ordernummer	260018
GTIN	4045197651938
Artikelklass	29W

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	E12M SCLCR/L06
ISO-kod hållare	E08K SCLCR/L06
ISO-kod hållare	E10K SCLCR/L06
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	CC..0602..
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	5 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	6 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	8 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	10 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	12 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	14 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	7,6 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	9,6 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	11,5 mm

totallängd L	125 mm
totallängd L	125 mm
totallängd L	150 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 7	269028 7
Borrstång HM Skaft-Ø/vändskärsstorlek 12/06 mm	260016 12/06
Borrstång HM Skaft-Ø/vändskärsstorlek 10/06 mm	260016 10/06
Borrstång HM Skaft-Ø/vändskärsstorlek 8/06 mm	260016 8/06