

**CNMM 120412, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	250492 CA510
GTIN	4960664697274
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	PX
Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 450 m/min
Hörnradie	1,2 mm
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,25 - 0,9 mm/v
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 120412
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning