

Garant**eco-skärhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250605 25/15
GTIN	4045197650351
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: PDJNR/L 2525X15

Passande vändskär: DN.. 1506..

Funktionsbredd L₄: 32 mm

Huvudängd L₁: 41 mm

totalängd L: 112,5 mm

Underläggsplatta: 259031 13

Teknisk beskrivning

Hävarmsskruv	259018 5
Passande vändskär	DN.. 1506..
Vändskärsstorlek	15 mm
Skaftmått	25 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm

Underläggsplatta	259031 13
ISO-kod hållare	PDJNR/L 2525X15
Hävarm	259015 5
Huvudängd L ₁	41 mm
Fjäder	259046 1
totallängd L	112,5 mm
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

PrecisionBit för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Fjäder Typ 1	259046 1
Hävarm Typ 5	259015 5
Underläggsplatta Typ 13	259031 13
Skruv förhävarm Typ 5	259018 5