

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1216/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260023 1216/06
GTIN	4045197652164
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	AH1216M SCLCR/L06
Mittförskjutning $L_3$	9 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
Vändskärsstorlek	6 mm
Halsbredd $L_4$	12 mm
Huvudängd $L_1$	50 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	18 mm
totallängd $L$	150 mm
Spännhöjd $L_2$	15 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvåndskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500