

**KOMET KUB Trigon® vändskärsborr kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236630 25
GTIN	4047109100268
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:**

- Axelförskjuten borring: Diameterberoende upp till 1,5 mm.
- Speciell bearbetningsmetod för extremt stora spånutrymmen i kombination med mycket hög styvhet.
- Specifik positionering av vändskären för borrhål utan återgångs-repor och exakt måttnoggrannhet ($\pm 0,1$ mm som regel).
- Invändig kylning direkt på skäreggarna (s sofistikerad geometriidealisk för minimalsmörjning).
- 3–10 bar kylmedelstryck är tillräckligt.
- För fast och roterande användning.
- Axelförskjuten borring: Ø-beroende upp till 1,5 mm, t.ex. med excenterjusteranordningen (nr 239010 239030)

Användningsdata:

Med vändskär nr 236740–237080.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

- **Varning! En bricka faller av när borren går igenom materialet. Risk för personskador på grund av roterande arbetsstycken! Vidta skyddsåtgärder.**
- På förfrågan – vänsterskärande; – 2×D, – andra diametrar; – specialutföranden – torsionsvibrationsdämpare för ABS som ger en vibrationssnål bearbetning med längsta möjliga användningstid och lägsta möjliga bullernivå.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	75 mm
ISO-kod vändskär	WOEX 05T304 24-...

Antal skär Z	1
Skaftdiameter D _s	25 mm
Skruvsats förvändskär	239652 8IP2 (1,3 Nm)
möjlig maximal diameter genom utstyrning	26 mm
Skaftlängd L _s	56 mm
Serie	KUB Trigon®
NominellØ D	25
Högsta justeringsgränsvärde V _{max}	0,5 mm
Utkragningslängd L _A	99 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	Urgröpning
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus klämskrusats 10 delar Drivanordning 8IP2	239652 8IP2
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3