

Garant**eco-skärhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250605 16/11
GTIN	4045197650313
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: PDJNR/L 1620X11

Passande vändskär: DN.. 1104..

Funktionsbredd L₄: 25 mm

Huvudängd L₁: 33 mm

totallängd L: 80 mm

Underläggsplatta: 259031 12

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 12
Hävarmsskruv	259018 4
Skaftmått	16 mm
Passande vändskär	DN.. 1104..
Fjäder	259046 2

Hävarm	259015 4
ISO-kod hållare	PDJNR/L 1620X11
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Huvudängd L ₁	33 mm
totallängd L	80 mm
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Skruv förhävarm Typ 4	259018 4
Hävarm Typ 4	259015 4
PrecisionBit för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Underläggsplatta Typ 12	259031 12
Fjäder Typ 2	259046 2