

**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/06 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260029 10/06
GTIN	4960664541164
Artikelklass	25U

**Beskrivning****Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter  $D_s$ : 10 mm

ISO-kod hållare: A10L SCLCR/L06

Inställningsvinkel  $\kappa$ : 95 grad

Passande vändskär: CC..0602..

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 12 mm

Mittförskjutning  $L_3$ : 6 mm

**Teknisk beskrivning**

Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	12 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
ISO-kod hållare	A10L SCLCR/L06
Vändskärsskruv	269022 2
Passande vändskär	CC..0602..
Mittförskjutning $L_3$	6 mm
total längd $L$	140 mm
Spännhöjd $L_2$	9 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	10 mm

Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännskruv Typ 2	269022 2