

Garant
Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/12mm

Beställningsdata

Ordernummer	260032 32/12
GTIN	4045197652287
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	22 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	40 mm
ISO-kod hållare	A32S SCLCR/L12
Passande vändskär	CC.. 1204..
Vändskärsstorlek	12 mm
Skruv för under-läggs-platta	269013 5
Skrivsats för vändskär	269028 20
Underläggsplatta	269005 6
totallängd L	250 mm
Spännhöjd L_2	31 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändig

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 5

269013 5

Skruvsats förvändskär Typ 20

269028 20

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underläggsplatta Typ 6

269005 6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500