

**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/09 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260029 20/09
GTIN	4960664541225
Artikelklass	25U

Beskrivning**Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter D_s : 20 mm

ISO-kod hållare: A20R SCLCR/L09

Inställningsvinkel κ : 95 grad

Passande vändskär: CC.. 09T3..

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 22 mm

Mittförskjutning L_3 : 11 mm

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	9 mm
Vändskärsskruv	269022 3
ISO-kod hållare	A20R SCLCR/L09
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	22 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	19 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm

Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spännskruv Typ 3	269022 3