

Garant**Fräs-vändskär OFMT 050405, för planfräsar, HB7810, diamanbelagd****Beställningsdata**

Ordernummer	213362 ALU
GTIN	4069515015196
Artikelklass	21B

Beskrivning**Utförande:**

Ytterst stabila vändskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Finkornigt material för stor seghet och slitstyrka.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,5 mm
Matning f_z per tand	0,18 mm
Antal byten/skär	8
Typ	ALU
ISO-kod vändskär	OFMT 050405
Sort	HB7810
Skärmaterial	VHM
Beläggning	Diamantbelagd

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1350 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1350 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	950 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		