

**Svarv-vändskär TNMG 160408, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251474 PR115S
GTIN	4960664035786
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,2 - 1 mm
spån-brytare	MQ
Skärhastighet v_c primär användning	25 - 70 m/min
Matning f	0,04 - 0,2 mm/v
Sort	PR115S
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	6
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	S

Produktslag

Vändskär för svarvning