

**Svarv-vändskär WNMG 080404, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	252012 PR115S
GTIN	4960664035953
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	S
spån-brytare	MQ
Antal byten/skär	6
Skärdjup a_p	0,2 - 1 mm
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,04 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	25 - 70 m/min
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	PR115S

Produktslag

Vändskär för svarvning