

Garant**Svarv-vändskär DNMG 150608, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250762 HB7010-2
GTIN	4069515017107
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 440 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
spån-brytare	SM
Sort	HB7010-2
Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm
Tolerans	M
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt

Datablad

Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning