

Garant**Svarv-vändskär DNMG 150608, för grovbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250862 HB7010-2
GTIN	4069515017220
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
spån-brytare	SG
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 415 m/min

Datablad

Sort	HB7010-2
Produktslag	Vändskär för svarvning