

Garant**Svarv-vändskär KNUX 160405R, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251030 HB7020-2
GTIN	4069515017343
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	130 - 370 m/min
spån-brytare	SM
spånbrytare	2,2 mm
Sort	HB7020-2
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405R
Produktslag	Vändskär för svarvning