

Garant**Svarv-vändskär DNMG 110404, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250752 HB7010-2
GTIN	4069515016926
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	140 - 440 m/min
Antal byten/skär	4
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	DNMG 110404
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	HB7010-2
Tolerans	M
spån-brytare	SM
Skärmaterial	VHM

Datablad

Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm
Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning