

Garant**Svarv-vändskär CC.T 060204, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260142 HB7010-2
GTIN	4069515019682
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Tolerans	M
spån-brytare	SM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Sort	HB7010-2

Datablad

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning