

Garant**Svarv-vändskär SNMG 150616, för grovbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251332 HB7020-2
GTIN	4069515017763
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,6 mm
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	8
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	SG
ISO-kod vändskär	SNMG 150616
Sort	HB7020-2
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 360 m/min

Datablad

Tilldelning huggning/skrubb

Grovbearbetning

Produktslag

Vändskär för svarvning