

Garant**Svarv-vändskär WNMG 060408, för medelfin bearbetning, Wiper****Beställningsdata**

Ordernummer	252065 HB7020-2
GTIN	4069515018784
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7020-2
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 420 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	WSM
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Antal byten/skär	6
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Matning f	0,2 - 0,6 mm/v

Produktslag

Vändskär för svarvning