

Garant**Svarv-vändskär CNMG 120412, för grovbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250324 HB7010-2
GTIN	4069515016223
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 415 m/min
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Primäranvändning	P
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Sort	HB7010-2
spån-brytare	SG

Datablad

Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning