

Garant**Svarv-vändskär DNMG 150608, för grovbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250862 HB7020-2
GTIN	4069515017244
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 360 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020-2
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
spån-brytare	SG
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Antal byten/skär	4

Datablad

Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning