

Garant**Svarv-vändskär DC.T 070204, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260452 HB7010-2
GTIN	4069515020503
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Tolerans	M
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Sort	HB7010-2
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v

Datablad

Primäranvändning	P
spån-brytare	SM
Produktslag	Vändskär för svarvning