

**Svarv-vändskär KNUX 160405L, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251032 HB7020-2
GTIN	4069515017367
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Sort	HB7020-2
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm
spån-brytare	SM
Antal byten/skär	2
spånbrytare	2,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	130 - 370 m/min
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	KNUX 160405L
Produktslag	Vändskär för svarvning