

Garant**Svarv-vändskär SC.T 120404, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260765 HB7010-2
GTIN	4069515021135
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
ISO-kod vändskär	SCMT 120404
spån-brytare	SM
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Tolerans	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010-2

Datablad

Primäranvändning	P
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning