

Garant**Svarv-vändskär DNMG 110408, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250754 HB7010-2
GTIN	4069515016988
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm
Skärmaterial	VHM
Tolerans	M
spån-brytare	SM
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	P
Sort	HB7010-2
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 440 m/min

Datablad

Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
ISO-kod vändskär	DNMG 110408
Produktslag	Vändskär för svarvning