

Garant**Svarv-vändskär CNMG 160612, för grovbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250336 HB7020-2
GTIN	4069515016421
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 360 m/min
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
ISO-kod vändskär	CNMG 160612
Sort	HB7020-2
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	P

Datablad

spån-brytare

SG

Produktslag

Vändskär för svarvning