

Garant**Svarv-vändskär CNMG 120408, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250060 HB7010-2
GTIN	4069515015660
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	4
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	170 - 500 m/min
spån-brytare	SS
Sort	HB7010-2
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Skärförhållande

kontinuerligt

Produktslag

Vändskär för svarvning