


Garant**Svarv-vändskär SNMG 120412, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251226 HB7035-2
GTIN	4069515017701
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm
ISO-kod vändskär	SNMG 120412
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 320 m/min
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	8
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	1,2 mm

Datablad

Sort	HB7035-2
Produktslag	Vändskär för svarvning