

Garant**Svarv-vändskär CNMG 160612, för grovbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250336 HB7035-2
GTIN	4069515016445
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Sort	HB7035-2
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 290 m/min
spån-brytare	SG
Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
ISO-kod vändskär	CNMG 160612
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Hörnradie	1,2 mm

Datablad

Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning