

Garant**Svarv-vändskär VC.T 160408, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	261459 HB7020-2
GTIN	4069515022705
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Sort	HB7020-2
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	2
spån-brytare	SM
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	VCMT 160408
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 350 m/min

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning