

**Garant****Svarv-vändskär TNMG 160408, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251434 HB7010-2
GTIN	4069515017886
Artikelklass	21G

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	6
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Sort	HB7010-2
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	170 - 500 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt

