

Garant**Svarv-vändskär VBMT 160404, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	261152 HB7010-2
GTIN	4069515021975
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	SS
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,07 - 0,25 mm/v
Antal byten/skär	2
Sort	HB7010-2
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm

Datablad

ISO-kod vändskär

VBMT 160404

Produktslag

Vändskär för svarvning