

Garant**Svarv-vändskär CNMM 160612, för grovbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250458 HB7020-2
GTIN	4069515016568
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	2 - 10 mm
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 160612
spån-brytare	SR
Sort	HB7020-2
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Hörnradie	1,2 mm

Datablad

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning