

Garant**Svarv-vändskär DC.T 11T308, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260361 HB7020-2
GTIN	4069515020404
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7020-2
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tolerans	M
Matning f	0,07 - 0,25 mm/v
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 400 m/min
Primäranvändning	P

Datablad

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	SS
Produktslag	Vändskär för svarvning