

Garant**Svarv-vändskär VC.T 160404, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	261372 HB7010-2
GTIN	4069515022453
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Tolerans	M
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	SS
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
Antal byten/skär	2
Matning f	0,07 - 0,25 mm/v

Datablad

Sort	HB7010-2
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning