

Garant**Svarv-vändskär DC.T 11T308, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260464 HB7020-2
GTIN	4069515020701
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 350 m/min
Sort	HB7020-2
spån-brytare	SM
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM

Datablad

Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning