

**Borrstångsats, stål, med invändig kylning, Vänster, Typ: SET06****Beställningsdata**

Ordernummer	260037 SET06
GTIN	4045197656643
Artikelklass	29W

Beskrivning**leveransinnehåll:**

I plastlåda.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CC.. 0602..
Skruvsats förvändskär	269028 7
ISO-kod hållare	A0810J SCLCR/L06
ISO-kod hållare	A1012K SCLCR/L06
ISO-kod hållare	A0608H SCLCR/L06
ISO-kod hållare	A1216M SCLCR/L06
Spännhöjd L ₂	7 mm
Spännhöjd L ₂	9 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm

Spännhöjd L ₂	15 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	8 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	11 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	13 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	16 mm
Mittförskjutning L ₃	4 mm
Mittförskjutning L ₃	6 mm
Mittförskjutning L ₃	7 mm
Mittförskjutning L ₃	9 mm
Huvudängd L ₁	22 mm
Huvudängd L ₁	27 mm
Huvudängd L ₁	33 mm
Huvudängd L ₁	42 mm
Halsbredd L ₄	6 mm
Halsbredd L ₄	8 mm
Halsbredd L ₄	10 mm
Halsbredd L ₄	12 mm
totallängd L	100 mm
totallängd L	110 mm
totallängd L	125 mm
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats för vändskär Typ 7	269028 7
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 1216/06 mm	260033 1216/06
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 0608/06 mm	260033 0608/06
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 0810/06 mm	260033 0810/06
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 1012/06 mm	260033 1012/06
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500