

Garant**Svarv-vändskär CNMG 120408, för grovbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250322 HB7020-2
GTIN	4069515016186
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7020-2
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 360 m/min
Antal byten/skär	4
spån-brytare	SG
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v

Datablad

Primäranvändning

P

Produktslag

Vändskär för svarvning